

Garant**ER szorítópatronos befogó Forma ADB, SK 40 A = 70, ER szorítópatron mérethez: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300470 20
GTIN	4045197762832
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. Balluff/RFID chip furattal.

GARANT –

- **Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **Precíziós GARANT felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5 / 25000 min⁻¹) és bevonattal ellátva, ezáltal nagy szorítóerő és csekély kopás.**
- **Felfúrt furattal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – A és B alak szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Felfogó anyával együtt.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901 – 309449 sz., ER felfogó anya 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625 – 309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	70 mm
ER szorítópatronhoz	20

Tartalék anya HOLEX 309580 sz.	20
Külső Ø D	34 mm
Befogási tartomány	1 - 13 mm
Befogási Ø D ₁	1-13 mm
Befogó	SK 40 A = 70
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308911 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309406 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309406 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308930 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308911 5
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308911 1
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
	308625 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40 308610 40

ER szorítópatron készlet, 12 darabos, 2–13 mm 309016

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 308650 40

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm 308916 8

KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40 308600 40

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm 309406 9

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 308790 40

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm 308930 2

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40 308615 40

Egyoldalvas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm 613300 25

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm 308911 7

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm 308911 13

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 308760 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40 308605 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 308630 40

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm 308930 7

ER felfogó anya ER-hez 20 309580 20

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm 308911 6

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm 308911 2

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm 308916 3

ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 40 309612 40

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 308795 40

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm 308911 12

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm 308930 10

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm 308930 1

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm 308916 12

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308911 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308930 13
ER felfogó anya ER-hez 40	309580 40
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308916 9
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308930 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308930 9
ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmtömítéssel	309018
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308930 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308916 11
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309406 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308916 10
ER felfogó anyaHiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 40	309617 40
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309240
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308930 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308911 8
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309406 4
Kúpvonócsap 60°ömített Meredekkúphoz 40	308785 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308930 3
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308916 5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308916 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308911 3
ER szorítópatron készlet, 12 darabos, 2-13 mm	309200
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308916 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308916 4
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
ER felfogó anya High Speed ER-hez 40	309610 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308911 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308911 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309406 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308930 6
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküli tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Nyomatékkulcs rátűző ER mini anyához ER szorítópatronos befogó 20	309745 20
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308930 11