

Garant**Zsugorbefogó 3°, SK 40 A = 80, Befogási Ø D1: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302352 3
GTIN	4045197762665
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID / Balluffchip furattal.
- Rendkívül karcsú felépítés (3°-os kontúr).

Felhasználás:

- Elsősorban a szerszám- és formagyártásban.
- Ahol követelmény a kevés zavaró kontúr.
- h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz. AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz. Zsugorbefogó hosszabbítók 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 304450 sz.

Figyelem:

Hosszbeállítás nem lehetséges!

Műszaki leírás

Külső Ø D	14 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Ø D ₂	9 mm
Befogási Ø D ₁	3 mm
Befogó	SK 40 A = 80
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
	308802 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40

308700 40

Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40

354225 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308660 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

308806 40

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40

308785 40

KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40

308640 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308625 40

KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40

308830 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 12/3 mm

302410 12/3