

Garant**Zsugorbefogó 3°, SK 40 A = 80, Befogási Ø D1: 4mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 302352 4 |
| GTIN | 4045197762689 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID / Balluffchip furattal.
- Rendkívül karcsú felépítés (3°-os kontúr).

Felhasználás:

- Elsősorban a szerszám- és formagyártásban.
- Ahol követelmény a kevés zavaró kontúr.
- h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz. AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz. Zsugorbefogó hosszabbítók 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 304450 sz.

Figyelem:

Hosszbeállítás nem lehetséges!

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|--------------|
| Ø D ₂ | 10 mm |
| Befogási Ø D ₁ | 4 mm |
| Külső Ø D | 15 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 80 mm |
| Befogó | SK 40 A = 80 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Alak | ADB |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Termék fajtája | Zsugorbefogó |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308650 40 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40 | 308635 40 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 | 308760 40 |
| Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308610 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308806 40 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308795 40 |
| Hűtőegység Típus CU1 | 354215 CU1 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 | 308765 40 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40 | 308785 40 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40 | 308660 40 |
| Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40 | 308600 40 |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40 | 308700 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308801 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308802 40 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40 | 308605 40 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308615 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308820 40 |

| | |
|--|-------------|
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308790 40 |
| KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M | 308670 40M |
| KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40 | 308640 40 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308620 40 |
| Zsugorbefogó készülék Típus SU1 | 354210 SU1 |
| Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 12/4 mm | 302410 12/4 |
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40 | 308740 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308830 40 |
| KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308630 40 |
| Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40 | 354225 40 |
| KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308625 40 |