

**PRYOR****Beütőszám készlet, 10 darabos Normál írás 0 – 9, Írásmagasság: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085405 8
GTIN	5022044004283
Árucikk kategória	08W

**Leírás****Kivitel:**

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.

**Nagy teljesítményű precíziós beütő**, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.

**Normál írás**; tehát a beütött jel a munkadarabon közvetlenül olvasható.

**Felhasználás:**

**Max. 1200 N/mm<sup>2</sup> szilárdságú** anyagok jelöléséhez.

**Alkatrész:**

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret. Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

**Figyelem:**

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

**Műszaki leírás**

Szárvastagság	12,7
---------------	------

Mélységhatároló	igen
Teljes hossz	89 mm
Írásmagasság	8 mm
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

## Tartozék

Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 8/2	085411 8/2
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 8/6	085411 8/6
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 8/4	085411 8/4
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 8/3	085411 8/3
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 8/7	085411 8/7
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 8/8	085411 8/8
Beütő bélyeg tartó Típus GRIP	085475 GRIP
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 8/5	085411 8/5
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 8/1	085411 8/1
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 8/0	085411 8/0
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 8/9	085411 8/9