

Garant**Marófej befogó Forma ADB, hűtőcsatorna furattal, SK 50 A = 120, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301135 32
GTIN	4045197762931
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Rövid kinyúlás.**
- **Megnövelt felfekvő felület a vállon.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **4 hűtőcsatorna furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**

Tartalom:

Inkluzív marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	32
Külső Ø D	78 mm
Tüske Ø d ₁	32 mm
Marótüske hossza L ₄	24 mm

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	32
Befogási $\varnothing D_1$	32 mm
Befogó	SK 50 A = 120
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	$\leq 6 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Speciális kulcs Tüske \varnothing -höz 32 mm	309840 32
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 32 mm	309860 32
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 50 mm	309840 50
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 50 mm	309860 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50