

HOLEX**Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú, Form ADB, SK 50,
Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302058 20
GTIN	4045197762962
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- Körfutás $\leq 3 \mu\text{m}$
- RFID / Balluffchip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).
- Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.
- Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

Tartalom:

Inkluzív keresztmarkolatú hatszögműkulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., 12, 20, 32 méret;
szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Műszaki leírás

Súly	3,3 kg
Hasznos hossz L ₁	61,5 mm
Befogási Ø D ₁	20 mm
Menet M	M16×1
Állítási út V	10 mm

Ø D ₂	42 mm
A-méret kinyúlási hossz	80,5 mm
Külső Ø D	49,5 mm
Hozzávaló közpersely	302160; 302165; 302155; 302150
L ₂	42 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 14 mm	302155 14
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 5 mm	302160 5
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 10 mm	302160 10
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 12 mm	302160 12
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 10 mm	302155 10
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302160 6
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 16 mm	302155 16
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50

Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 3 mm	302155 3
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 12 mm	302155 12
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 14 mm	302160 14
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 3 mm	302160 3
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 16 mm	302160 16
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302155 8
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 4 mm	302155 4
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 4 mm	302160 4
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302155 6
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 5 mm	302155 5
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302160 8