

Garant**Zsugorbefogó 3° karcsú, HSK-A 63 A = 120, Befogási Ø D1: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308318 3
GTIN	4045197762634
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- HSK-működő felületek megmunkálva.
- Karcsú kivitel (3° kontúr).

Kiegyensúlyozási fok 2,5 / 25000 min⁻¹. RFID / Balluffchip furattal.

Felhasználás:

- Elsősorban a szerszám- és formagyártás területén.
- h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz. Dugókulcs 309890 sz. Zsugorbefogó hosszabbító 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz.

Műszaki leírás

Ø D ₂	9 mm
Befogási Ø D ₁	3 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Külső Ø D	19 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 120
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1

Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 3-5 mm	354240 3-5
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Alapszekrény	354290
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3