

Garant**Zsugorbefogó 3°, SK 40 A = 120, Befogási Ø D1: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302356 3
GTIN	4045197762702
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID / Balluffchip furattal.
- Rendkívül karcsú felépítés (3°-os kontúr).

Felhasználás:

- Elsősorban a szerszám- és formagyártásban.
- Olyan helyen, ahol követelmény a kevés zavaró kontúr.
- h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz. AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz. Zsugorbefogó hosszabbítók 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 304450 sz.

Figyelem:

Hosszbeállítás nem lehetséges!

Műszaki leírás

Külső Ø D	14 mm
Befogási Ø D ₁	3 mm
Ø D ₂	9 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Befogó	SK 40 A = 120
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
	308700 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített
Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40