

Garant**Zsugorbefogó 3°, SK 40 A = 120, Befogási Ø D1: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302356 4
GTIN	4045197762719
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID / Balluffchip furattal.
- Rendkívül karcsú felépítés (3°-os kontúr).

Felhasználás:

- Elsősorban a szerszám- és formagyártásban.
- Olyan helyen, ahol követelmény a kevés zavaró kontúr.
- h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz. AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz. Zsugorbefogó hosszabbítók 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 304450 sz.

Figyelem:

Hosszbeállítás nem lehetséges!

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Külső Ø D	15 mm
Ø D ₂	10 mm
Befogási Ø D ₁	4 mm
Befogó	SK 40 A = 120
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
	308806 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40

354225 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40

308700 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308630 40

KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40

308790 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40

308605 40

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40

308615 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 12/4 mm

302410 12/4

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308625 40