

**Garant****Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 A = 100, Tüske Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306562 40
GTIN	4045197762993
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- 40-es befogási Ø 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.
- Balluff/RFID chip furattal.
- Megnövelt felfekvő felület a vállon.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

**Hűtőcsatorna furatokkal.****Felhasználás:**

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

**Tartalom:**

Marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz.

**Műszaki leírás**

Tüske Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	27 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	40
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	40
Külső Ø D	89 mm

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Befogási $\varnothing D_1$	40 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 100
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	$\leq 6 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

## Tartozék

Dugókulcs HSK hűtőfolyadék csőhöz HSK 40	309890 40
Speciális kulcs Tüske $\varnothing$ -höz 40 mm	309840 40
HSK hűtőfolyadék-cső HSK 40	309880 40
Maró rögzítőcsavar Tüske $\varnothing$ -höz 40 mm	309860 40