


Garant**Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 A = 100, Tüske Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306562 40
GTIN	4045197762993
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **40-es befogási Ø 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.**
- **Balluff/RFID chip furattal.**
- **Megnövelt felfekvő felület a vállon.**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

Hűtőcsatorna furatokkal.**Felhasználás:**

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

Tüske Ø d ₁	40 mm
Marótüske hossza L ₄	27 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	40
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	40
Külső Ø D	89 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm

Befogási Ø D ₁	40 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 100
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm	309840 40
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 40 mm	309860 40
HSK hűtőfolyadék-cső HSK 40	309880 40
Dugókulcs HSK hűtőfolyadék csőhöz HSK 40	309890 40
Csavar horonycsaphoz Tüske Ø-höz D1 40 mm	309896 40
Félkör horonycsap marófej befogókhoz Méret 40	309898 40