

Garant**Furatkés, jobbos, Szár Ø DS: 25mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	273914 25
GTIN	4045197763136
Árucikk kategória	21W

Leírás

Figyelem:**Jobbos késekhez használjon balos lapkákat, balos késekhez használjon jobbos lapkákat.**

Műszaki leírás

Teljes hossz L	250 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	30,5 mm
Lapmagasság L ₂	11,5 mm
Váltólapka csavar	279815 13
Középtolódás L ₃	17,5 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 13	279815 13
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500