

Garant**Furatkés, balos, Szár Ø DS: 25mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	273915 25
GTIN	4045197763167
Árucikk kategória	21W

Leírás

Figyelem:

Jobbos késekhez használjon **balos lapkákat**, **balos késekhez** használjon **jobbos lapkákat**.

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	30,5 mm
Váltólapka csavar	279815 13
Lapmagasság L ₂	11,5 mm
Teljes hossz L	250 mm
Középtolódás L ₃	17,5 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	balos
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 13	279815 13
	659957 500

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15