

Garant**Furatkés, balos, Szár Ø DS: 32mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273915 32 |
| GTIN | 4045197763174 |
| Árucikk kategória | 21W |

Leírás

Figyelem:

Jobbos késekhez használjon **balos lapkákat**, **balos késekhez** használjon **jobbos lapkákat**.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Legkisebb előfúrási Ø D _{min} | 40 mm |
| Teljes hossz L | 250 mm |
| Lapmagasság L ₂ | 15 mm |
| Váltólapka csavar | 279815 13 |
| Középtelődés L ₃ | 23 mm |
| Szár Ø D _s | 32 mm |
| Felhasználási tartomány | Radiális belső beszúrás |
| Felhasználás módja | balos |
| Termék fajtája | Furatkés |

Tartozék

| | |
|------------------------|------------|
| Rögzítőcsavar Típus 13 | 279815 13 |
| | 659957 500 |

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15