


Garant**Hasított közpersely Hütéssel, Ø 32 mm, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302175 8
GTIN	4045197763259
Árucikk kategória	31G

Leírás**Kivitel:**

Hűtőcsatorna nyílásokkal.

Felhasználás:

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A maximális nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság $\pm 5 \mu\text{m}$ (rendszerpontosság $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság $\pm 2 \mu\text{m}$ (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszám tartóval.

Alkalmazható:

Hidropasztikus szerszám befogó 32 mm befogási Ø-vel.

Műszaki leírás

Ø D	32 mm
Teljes hossz L	63,5 mm
Befogási Ø D ₁	8 mm
Terméknév attribútum	Ø 32 mm
Rendszer körfutási pontossága	5 μm

Termék fajtája

Szűkítőpersely