

Garant**Hasított közpersely Hütéssel, Ø 32 mm, Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 302175 16 |
| GTIN | 4045197763297 |
| Árucikk kategória | 31G |

Leírás**Kivitel:**

Hűtőcsatorna nyílásokkal.

Felhasználás:

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A maximális nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság $\pm 5 \mu\text{m}$ (rendszerpontosság $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság $\pm 2 \mu\text{m}$ (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszám tartóval.

Alkalmazható:

Hidropasztikus szerszám befogó 32 mm befogási Ø-vel.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Teljes hossz L | 63,5 mm |
| Ø D | 32 mm |
| Befogási Ø D ₁ | 16 mm |
| Terméknév attribútum | Ø 32 mm |
| Rendszer körfutási pontossága | 5 μm |

Termék fajtája

Szűkítőpersely