

**Garant****Hasított közpersely Hütéssel, Ø 32 mm, Befogási Ø D1: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302175 18
GTIN	4045197763303
Árucikk kategória	31G

**Leírás****Kivitel:****Hűtőcsatorna nyílásokkal.****Felhasználás:**

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A maximális nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság  $\pm 5 \mu\text{m}$  (rendszerpontosság  $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság  $\pm 2 \mu\text{m}$  (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszám tartóval.

**Alkalmazható:**Hidropasztikus szerszám befogó **32 mm befogási Ø-vel.****Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Ø D	32 mm
Teljes hossz L	63,5 mm
Terméknév attribútum	Ø 32 mm
Rendszer körfutási pontossága	5 $\mu\text{m}$

Termék fajtája

Szűkítőpersely