

**Garant****Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 közepes, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306541 27
GTIN	4045197763556
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- 40-es befogási Ø 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Megnövelt felfekvő felület a vállon.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

**Hűtőcsatorna furatokkal.****Felhasználás:**

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

**Tartalom:**

Inkluzív marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar belső hűtéshez 309861 sz.

**Műszaki leírás**

Marótüske hossza L <sub>4</sub>	21 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	27
Külső Ø D	60 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27

Tüske $\varnothing d_1$	27 mm
Befogási $\varnothing D_1$	27 mm
Befogó	HSK-A 63 közepes
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Alak	A
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	$\leq 6 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

## Tartozék

Maró rögzítőcsavar Tüske $\varnothing$ -höz 27 mm	309860 27
Speciális kulcs Tüske $\varnothing$ -höz 27 mm	309840 27