

**Garant****Beszúró esztergakés, jobbos, Szárméret: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273910 25
GTIN	4045197763907
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Figyelem:****Jobbos késekhez** használjon **jobbos lapkákat**, **balos késekhez** használjon **balos lapkákat**.**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	150 mm
Szabad hossz	1,2 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	21,4 mm
Váltólapka csavar	279815 13
Szárméret	25 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	30,2 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	nem
Termék fajtája	Esztergakés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Rögzítőcsavar Típus 13	279815 13
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500