

Garant**CNMG 120416, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250162 HB7020
GTIN	4045197764034
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120416 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 8 mm

Előtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7020
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 8 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Sarokrádiusz	1,6 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120416
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz