

Garant**CNMG 160616, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250172 HB7020
GTIN	4045197764058
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 160616 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 8 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,6 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HB7020
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	SM
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,5 - 8 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 160616
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz