

Garant**CNMG 190616, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250174 HB7020
GTIN	4045197764065
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 190616 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 8 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 8 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Forgácstörő	SM
Sarokrádiusz	1,6 mm

Minőség	HB7020
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 190616
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz