

**Garant****CNMM 190616, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250464 HB7020
GTIN	4045197764126
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMM 190616 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SR

Fogásmélység  $a_p$ : 2 - 10 mmElőtolás  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 300 m/min

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás $f$	0,4 - 1,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 300 m/min
Forgácstörő	SR
Sarokrádiusz	1,6 mm
Minőség	HB7020
Fő felhasználás	P

Fogásmélység a <sub>p</sub>	2 - 10 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 190616
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz