

**Garant****SNMG 190616, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251336 HB7020
GTIN	4045197764201
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SNMG 190616 HB7020 Sarokrádiusz: 1,6 mm  
Minőség: HB7020  
Forgácstörő: SG  
Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 300 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,6 mm
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SG
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 300 m/min
Minőség	HB7020
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 9 mm
Előtolás $f$	0,25 - 0,8 mm/ford,

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 190616
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz