

Garant**SNMG 190624, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251338 HB7020
GTIN	4045197764218
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 190624 HB7020 Sarokrádiusz: 2,4 mm
Minőség: HB7020
Forgácstörő: SG
Fogásmélység a_p : 1,5 - 9 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 300 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HB7020
Fogásmélység a_p	1,5 - 9 mm
Sarokrádiusz	2,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 300 m/min
Forgácstörő	SG
Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,

Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 190624
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz