

Garant**Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva, Beállított nyomaték: 1,0Nm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	211750 1,0
GTIN	4045197764263
Árucikk kategória	21B

Leírás

Kivitel:

Nyomaték-csavarhúzó jó fogású 2K keresztmarkolattal. A nyomaték fixen be van állítva. Befogó állandó mágnessel.

Funkció:

A beállított nyomaték elérésekor a csavarhúzó **hallhatóan és érezhetően** kiold. A hosszú úton járó kioldás egyértelműen jelzi a felhasználónak, hogy elérte a beállított értéket.

Felhasználás:

C 6,3 vagy **E 6,3 száras 1/4 col bitekkel**, pl. a **674252 sz. Torx Plus® bittel** kombinálva. Ideális váltólapkák pontos rögzítéséhez előre megadott meghúzási nyomaték alapján.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

Szállítás bit **nélkül** történik.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Beállított nyomaték	1 Nm
Nyomaték mérési pontossága	±15 %
Pengehossz	50 mm
Bit befogó	D 6,3
Bit befogó	F 6,3
Teljes hossz L	107 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
A kioldási érték beállítása	előbeállítva
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Visszajelzés	kioldó
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Kioldási elv	mechanikus hosszú utas kioldás
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Tartozék

„TQ-Station” – Tárolóhely nyomaték-csavarhúzókhöz

659964