

Garant**Lépcsős fúró HSS-E, bevonat nélkül, Vágóél Ø: 4-20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	118320 4-20
GTIN	4045197764362
Árucikk kategória	11C

Leírás**Kivitel:**

Hengeres központozóval, átmérőszámok a horonyban vannak feltüntetve. Szár 3 lelapolással.

Felhasználás:

Fúrás és sorjázás, maximális anyagvastagság = lépcsőmagasság (lásd a táblázatot).

Műszaki leírás

Lépcsőmagasság	4 mm
Teljes hossz	70 mm
Szár Ø	9 mm
Fúrófokozat emelkedés	2 mm
Vágóél Ø D _c	4 - 20 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	3 befogófelületű szár
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős fúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Szárász	feltételesen alkalmas		