

Garant**Lépcsős fúró HSS, TiAlN, Vágóél Ø: 12-20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	118324 12-20
GTIN	4045197764379
Árucikk kategória	11C

Leírás**Kivitel:**

Hengeres központozóval, átmérőszámok a horonyban vannak feltüntetve. Szár 3 lelapolással. Spirális lépcsős fúró az optimális forgácselvezetés érdekében, és nagy teljesítményű bevonat a nagy kopásállóság érdekében.

Felhasználás:

Fúrás és sorjázás, maximális anyagvastagság = lépcsőmagasság (lásd a táblázatot).

Műszaki leírás

Fúrófokozat emelkedés	1 mm
Lépcsőmagasság	4 mm
Teljes hossz	75 mm
Szár Ø	9 mm
Vágóél Ø D _c	12 - 20 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	3 befogófelületű szár
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős fúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		