



## Gépi villa univerzális, Szárméret: 20mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	290004 20
GTIN	4030741317507
Árucikk kategória	29H

### Leírás

#### Kivitel:

#### Szár felső széle = Csúcsmagasság

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

**Click-Pin:** A recézőgörgő gyors és biztonságos cseréje érdekében.

**Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.**

### Műszaki leírás

Recézési Ø-höz $d_1$	20 mm
Recézési Ø-höz $d_1$	25 mm
Vezetőcsap	299910 4
Recéző furat Ø-höz $d_2$	6 mm
Recézési szélességhez, b	8 mm
Szár magassága	20 mm
Működési tartomány	8 - 200 mm
Szár szélessége	20 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RAA 1×AA
Recézési profil	RBR 1×BL

Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RGV30° 1×GE30°
Recézési profil	RGE30° 1×GV30°
Termék fajtája	Recézőszerszám

## Tartozék

HM vezetőcsapHM Típus 4	299910 4
-------------------------	----------