



Gépi villa univerzális, Szárméret: 25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290004 25
GTIN	4030741317514
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Szár felső széle = Csúcsmagasság

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

Click-Pin: A recézőgörgő gyors és biztonságos cseréje érdekében.

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

Műszaki leírás

Szár szélessége	20 mm
Recézési Ø-höz d_1	25 mm
Recézési Ø-höz d_1	20 mm
Működési tartomány	8 - 200 mm
Recézési szélességhez, b	8 mm
Szár magassága	20 mm
Recéző furat Ø-höz d_2	6 mm
Vezetőcsap	299910 4
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RAA 1×AA

Recézési profil	RBR 1×BL
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RGV30° 1×GE30°
Recézési profil	RGE30° 1×GV30°
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

HM vezetőcsapHM Típus 4	299910 4
-------------------------	----------