



Gépi villa univerzális, Szárméret: 12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290010 12
GTIN	4030741657849
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.
Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

Műszaki leírás

Szár magassága	12 mm
Recézési szélességhez, b	4 mm
Recéző furat Ø-höz d_2	4 mm
Működési tartomány	3 - 25 mm
Vezetőcsap	299910 5
Recézési Ø-höz d_1	10 mm
Szár szélessége	12 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RAA 2×AA
Recézési profil	RBR 2×BL
Recézési profil	RBL 2×BR
Recézési profil	RGE30° BL/BR30°

Recézési profil	RGE45° BL/BR45°
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

HM vezetőcsapHM Típus 5	299910 5
-------------------------	----------