



Gépi villa univerzális, Szárméret: 16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290010 16
GTIN	4030741324437
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.
Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

Műszaki leírás

Működési tartomány	6 - 60 mm
Vezetőcsap	299910 6
Szár szélessége	16 mm
Szár magassága	16 mm
Recéző furat Ø-höz d ₂	4 mm
Recézési szélességhez, b	6 mm
Recézési Ø-höz d ₁	15 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RAA 2×AA
Recézési profil	RBR 2×BL
Recézési profil	RBL 2×BR
Recézési profil	RGE30° BL/BR30°

Recézési profil	RGE45° BL/BR45°
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

HM vezetőcsapHM Típus 6	299910 6
-------------------------	----------