



Gépi villa univerzális, Szárméret: 25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290020 25
GTIN	4030741471650
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

- **Minimális nyomás, kisebb a terhelés a munkadarab és a gép számára.**
- **Szinkronorsó a recéző tartók és a csúcsmagasság egyszerű beállításához.**
- **A munkatartomány bővítése a recéző tartó forgatásával lehetséges.**
- **A peremig történő recézéshez a pofák cseréje lehetséges (pofakészlet külön rendelésre).**

Figyelem:

A 25 mm Ø-jű recézőgörgő használata esetén a munkatartomány 0 – 65 mm-re bővül.

Műszaki leírás

Vezetőcsap	299910 8
Recézési szélességhez, b	8 mm
Szár szélessége	25 mm
Működési tartomány	3,5 - 65 mm
Recézési Ø-höz d ₁	20 mm
Recézési Ø-höz d ₂	25 mm

Szár magassága	25 mm
Recéző furat Ø-höz d_2	6 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RAA 2×AA
Recézési profil	RBL 2×BR
Recézési profil	RGE45° BL/BR45°
Recézési profil	RGE30° BL/BR30°
Recézési profil	RBR 2×BL
Termék fajtája	Recézőszerszám