



## ECO gépi villa univerzális, Szárméret: 16 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	290035 16
GTIN	4030741007880
Árucikk kategória	29I

### Leírás

#### Kivitel:

Hagyományosan használható.

#### Figyelem:

A csúcsmagasságot be kell állítani.

Recézési profil: RGE30° 1×GV30°

Recézési Ø-höz  $d_1$ : 20 mm

Recézési szélességhez,  $b$ : 8 mm

Recéző furat Ø-höz  $d_2$ : 6 mm

Működési tartomány: 15 - 200 mm

Vezetőcsap: 299911 1

### Műszaki leírás

Vezetőcsap	299911 1
Recéző furat Ø-höz $d_2$	6 mm
Recézési szélességhez, $b$	8 mm
Működési tartomány	15 - 200 mm
Recézési Ø-höz $d_1$	20 mm
Szár magassága	16 mm
Szár szélessége	16 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RBR 1×BL

Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RAA 1×AA
Recézési profil	RGV30° 1×GE30°
Recézési profil	RGE30° 1×GV30°
Termék fajtája	Recézőszerszám

---

## Tartozék

HSS vezetőcsap	290300
HSS vezetőcsap HSS Típus 1	299911 1
ECO gép villa készlet Típus SET	290050 SET