



Gép villa készlet, Szárméret: 16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290025 16
GTIN	4030741656842
Árucikk kategória	29H

Leírás

Tartalma:

1 – 1 db 290000 sz. és 290010 sz. gépi villa: 16 méret

3 – 3 db 290161 sz. recézőgörgő: 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0 méret

1-1 db 290176 sz. és 290181 sz. recézőgörgő: 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0 méret

Műszaki leírás

Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RAA 2×AA
Recézési profil	RBL 2×BR
Recézési profil	RGV30° 1×GE30°
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RBR 1×BL
Recézési profil	RGE30° 1×GV30°
Recézési profil	RBR 2×BL

Recézési profil	RGE30° BL/BR30°
Recézési profil	RGE45° BL/BR45°
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 15X4/0,8 mm	290161 15X4/0,8
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 15X4/0,8 mm	290181 15X4/0,8
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 15X4/0,6 mm	290161 15X4/0,6
Gépi villauniverzális Szárméret 16 mm	290010 16
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 15X4/0,5 mm	290161 15X4/0,5
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 15X4/0,8 mm	290176 15X4/0,8
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 15X4/0,6 mm	290176 15X4/0,6
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 15X4/0,6 mm	290181 15X4/0,6
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 15X4/0,5 mm	290181 15X4/0,5
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 15X4/0,5 mm	290176 15X4/0,5
Gépi villajobbos Szárméret 16 mm	290000 16