



Recéző marószerszám univerzális, Szárméret: 16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290210 16
GTIN	4030741409523
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

HM vezetőpersely a jobb kopásállóság érdekében.

Gyors szerszámbeállítás a beálló orsóval következtében.

Előny:

- **Alacsony vibrációk.**
- **Beállító skála és szinkron járású beállító orsó a munkadarab \varnothing beállításához.**
- **Rövidebb átszerelési idők és ezáltal alacsonyabb darabárak.**
- **A recézőgörgők hátszög korrekciója.**
- **Nagyobb kopásállóság a speciális felületedzés következtében.**
- **Nagyobb előtoló- és forgácsoló sebességekhez.**

Műszaki leírás

Szár magassága	16 mm
Működési tartomány	3 - 50 mm
Szár szélessége	16 mm
HM persely, fedőtárcsa, csavar	299920 5
Recéző furat \varnothing -höz d_2	8 mm
Recézési \varnothing -höz d_1	15 mm
Recézési szélességhez, b	4 mm

Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RGE45° BL/BR15°
Recézési profil	RGE30° 2×AA
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

Pótalkatrész készlet (3 darabos), HM persely, fedőtárcsa,
csavar Típus 5

299920 5