




Recéző marószerszám készlet, Szárméret: 16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290219 16
GTIN	4030741656897
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

HM vezetőpersely a jobb kopásállóság érdekében.

Gyors szerszámbeállítás a beálló orsóval következtében.

Tartalma:

1 – 1 db 290200 sz. és 290210 sz. recéző marószerszám: 16 méret

2 – 2 db 290261 sz. recézőgörgő: 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0 méret

1 – 1 db 290276/290281 sz. recézőgörgő: 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0 méret

Műszaki leírás

Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RBL45° 1×BR15°
Recézési profil	RBL30° 1×AA
Recézési profil	RBR45° 1×BL15°
Recézési profil	RAA 1×BL30°
Recézési profil	RBR30° 1×AA

Recézési profil	RAA 1×BR30°
Recézési profil	RGE30° 2×AA
Recézési profil	RGE45° BL/BR45°
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

Recéző marószerszám univerzális Szárméret 16 mm	290210 16
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 15X4/1,0 mm	290261 15X4/1,0
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 15X4/0,6 mm	290276 15X4/0,6
Recéző marószerszám univerzális Szárméret 16 mm	290200 16
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 15X4/0,6 mm	290261 15X4/0,6
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 15X4/0,8 mm	290261 15X4/0,8
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 15X4/1,0 mm	290276 15X4/1,0
Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 15X4/0,8 mm	290276 15X4/0,8