

**ECO recéző marószerszám jobbos, Szárméret: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290230 12
GTIN	4030741341786
Árucikk kategória	29H

Leírás**Kivitel:**

Menetes csapok a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Recézési profil: RAA 1×BR30°

Recézési Ø-höz d_1 : 15 mm

Recézési szélességhez, b: 4 mm

Recéző furat Ø-höz d_2 : 8 mm

Működési tartomány: 3 - 50 mm

HM persely, fedőtárcsa, csavar: 299920 3

Műszaki leírás

Szár magassága	12 mm
Működési tartomány	3 - 50 mm
Szár szélessége	12 mm
HM persely, fedőtárcsa, csavar	299920 3
Recéző furat Ø-höz d_2	8 mm
Recézési Ø-höz d_1	15 mm
Recézési szélességhez, b	4 mm
Recézési profil	RAA 1×BR30°
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

Pótalkatrész készlet (3 darabos), HM persely, fedőtárcsa,
csavar Típus 3

299920 3