



ECO recéző marószerszám jobbos, Szárméret: 12 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290238 12
GTIN	4030741290466
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Menetes csapok a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Recézési profil: RGE30° 2×AA

Recézési Ø-höz d_1 : 15 mm

Recézési szélességhez, b: 4 mm

Recéző furat Ø-höz d_2 : 8 mm

Működési tartomány: 3 - 50 mm

HM persely, fedőtárcsa, csavar: 299920 4

Műszaki leírás

Szár magassága	12 mm
Működési tartomány	3 - 50 mm
Szár szélessége	12 mm
HM persely, fedőtárcsa, csavar	299920 4
Recéző furat Ø-höz d_2	8 mm
Recézési Ø-höz d_1	15 mm
Recézési szélességhez, b	4 mm
Recézési profil	RGE45° BL/BR15°
Recézési profil	RGE30° 2×AA

Termék fajtája

Recézőszerszám

Tartozék

HSS vezetőcsap sík felülettel

290306

HSS vezetőcsap HSS Típus 4

299911 4