

**VHM maró, TiAlN, Ø DC: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	203620 4
GTIN	4045197764959
Árucikk kategória	12X

Leírás**Kivitel:**

Simító műveletekhez. Speciális geometria az optimális forgácselvezetés érdekében.
Palástmaráshoz simító műveletként. Nagyon stabil kivitel a megerősített magnak köszönhetően.

Felhasználás:

Kiválóan alkalmas nagy fogásmélységeknél.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	6 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ²	0,032 mm
Élhossz L _c	18 mm
Fogásvételi irány	vízszintes
Teljes hossz L	65 mm
Fogak száma Z	6
Tűrés névleges Ø	h10
Vágóél Ø D _c	4 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6
Spirálszög	45 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	TiAlN

Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,05×D szélezésnél
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	60 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	50 m/min	H
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------