

Garant**Teljes profilú lapka 60° külső jobbos, HU7315, Emelkedés: 0,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270705 0,5
GTIN	4045197764454
Árucikk kategória	21J

Leírás**Kivitel:****Teljes profilú lapka 60°** külső menethez DIN / ISO R 262 (DIN 13) szerint, tűrés osztály 6g.**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HM
Menetemelkedés	0,5 mm
Felhasználás módja	jobbos
Bel- /kültéri felhasználás	külső
Váltólapka profil	Teljes profil
Minőség	HU7315
Tűrés osztály	DIN 13 6g
Menetfajta	MF-LH
Menetfajta	MF
Menetfajta	M

Menetfajta	M-LH
Profilszög	60 fok
Vastagság	3,6 mm
Lapkaméret L	16 mm
Termék fajtája	Váltólapka menetesztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	200 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	100 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
CuZn	alkalmas	110 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		