


**Garant****Teljes profilú lapka 60° belső jobbos, HU7315, Emelkedés: 0,8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270763 0,8
GTIN	4045197765109
Árucikk kategória	21J

**Leírás****Kivitel:****Teljes profilú lapka 60°** belső menethez DIN / ISO R 262 (DIN 13) szerint, tőrési osztály 6H.**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HM
Menetemelkedés	0,8 mm
Bel- /kültéri felhasználás	belső
Felhasználás módja	jobbos
Váltólapka profil	Teljes profil
Minőség	HU7315
Tőrési osztály	DIN 13 6H
Menetfajta	MF-LH
Menetfajta	MF
Menetfajta	M

Menetfajta	M-LH
Profilszög	60 fok
Vastagság	3,6 mm
Lapkaméret L	16 mm
Termék fajtája	Váltólapka menetesztergáláshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	200 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	100 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
CuZn	alkalmas	110 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		