

**Garant****Teljes profilú lapka 55° külső jobbos, HU7315, Menetek száma / coll: 19****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270804 19
GTIN	4045197765215
Árucikk kategória	21J

**Műszaki leírás**

Menetek száma / coll	19
Szerszámanyag	HM
Felhasználás módja	jobbos
Bel- /kültéri felhasználás	külső
Váltólapka profil	Teljes profil
Minőség	HU7315
Menetfajta	G
Menetfajta	G-LH
Menetfajta	BSW-LH
Menetfajta	BSP-LH
Menetfajta	BSW
Menetfajta	BSP

Profilszög	55 fok
Vastagság	3,6 mm
Lapkaméret L	16 mm
Termék fajtája	Váltólapka menetesztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	200 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	100 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
CuZn	alkalmas	110 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		