


Garant**Teljes profilú lapka 55° belső jobbos, HU7315, Menetek száma / coll: 14**

Rendelési adatok

Rendelés száma	270828 14
GTIN	4045197765246
Árucikk kategória	21J

Műszaki leírás

Menetek száma / coll	14
Szerszámanyag	HM
Bel- /kültéri felhasználás	belső
Felhasználás módja	jobbos
Váltólapka profil	Teljes profil
Minőség	HU7315
Menetfajta	G-LH
Menetfajta	G
Menetfajta	BSP-LH
Menetfajta	BSP
Menetfajta	BSW-LH
Menetfajta	BSW

Profilszög	55 fok
Vastagság	3,6 mm
Lapkaméret L	16 mm
Termék fajtája	Váltólapka menetesztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	200 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	100 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
CuZn	alkalmas	110 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		