

**Garant**

**Részprofil lapka DIN 471 szabványhoz külső, jobbos, HB7010, Horony szélessége m (H13): 0,7mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	271005 0,7
GTIN	4045197765284
Árucikk kategória	21J

**Leírás****Alkalmazható:**

271997 – 272172 sz. GARANT menetkések (belső/külső) a 16 vagy 9,3 lapkaméretéhez.

**Műszaki leírás**

Vágóél szélesség w	0,79 mm
$t_{max}$	1,3 mm
Horonyszélesség m (H13)	0,7 mm
Seeger gyűrűhöz DIN 471 / 472, gyűrű vastagsága	0,6 mm
Szerszámananyag	HM
Váltólapka kiosztás	jobbos
Minőség	HB7010
Horony szabvány szerint	DIN 471
Vastagság	3,6 mm

Lapkaméret L	16 mm
Alátétlapka	272604 sz. S méret
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	250 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	180 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	alkalmas	130 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		