


Garant

Részprofil lapka DIN 472 szabványhoz, belső, jobbos, HB7010, Horony szélessége m (H13): 0,5mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	271010 0,5
GTIN	4045197765307
Árucikk kategória	21J

Leírás**Alkalmazható:**

271997 – 272172 sz. GARANT menetekék (külső/belső) a 16 vagy 9,3 lapkaméretre.

Műszaki leírás

Seeger gyűrűhöz DIN 471 / 472, gyűrű vastagsága	0,4 mm
Horonyszélesség m (H13)	0,5 mm
Vágóél szélesség w	0,59 mm
t_{max}	0,7 mm
Szerszámanyag	HM
Váltólapka kiosztás	jobbos
Minőség	HB7010
Horony szabvány szerint	DIN 472

Vastagság	2,42 mm
Lapkaméret L	9,3 mm
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	250 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	180 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	alkalmas	130 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		