

Garant**Rövid fúró készlet HSS-E 113001 sz. kazettával, bevonat nélkül, Típus: 1-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	113010 1-10
GTIN	4045197765338
Árucikk kategória	11B

Leírás**Kivitel:**

DIN 1897 szerinti csigafúrókból összeállítva.

Stabil és robusztus rövid fúró **megerősített magátmérővel**. Profilköszörüléssel, nagy körfutási pontossággal. Precíz csúcsköszörülés. Szár **további 3 befogófelülettel** 3 pofás tokmányban való használathoz.

Figyelem:

Ø 1 – 3,5 mm: Fúró hengeres szárral, **befogófelületek nélkül**.

belső hűtés: nem

Szár: 3 befogófelületű szár

Szár: Hengeres szár

Vágóélek száma Z: 2

Fúrótartomány: 1 - 10 mm

Fúrók száma: 19

Fúrók méretemelkedése: 0,5 mm

Műszaki leírás

Fúrók száma	19
-------------	----

Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Fúrótartomány	1 - 10 mm
Szár	3 befogófelületű szár
Szár	Hengeres szár
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 1897
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	130 fok
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	45 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	40 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	25 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	80 m/min	N

Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Nedvesen maximum	alkalmas

Tartozék

Rövid fúró 3 befogófelülettel, HSS-E Ø DC h8 9 mm	113001 9
Rövid fúró 3 befogófelülettel, HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	113001 7,5
Rövid fúró 3 befogófelülettel, HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	113001 6,5
Rövid fúró 3 befogófelülettel, HSS-E Ø DC h8 6 mm	113001 6
Rövid fúró 3 befogófelülettel, HSS-E Ø DC h8 8 mm	113001 8
Rövid fúró 3 befogófelülettel, HSS-E Ø DC h8 4 mm	113001 4
Rövid fúró 3 befogófelülettel, HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	113001 3,5
Rövid fúró 3 befogófelülettel, HSS-E Ø DC h8 7 mm	113001 7
Rövid fúró 3 befogófelülettel, HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	113001 4,5
Rövid fúró 3 befogófelülettel, HSS-E Ø DC h8 1 mm	113001 1
Rövid fúró 3 befogófelülettel, HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	113001 2,5
Rövid fúró 3 befogófelülettel, HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	113001 1,5
Rövid fúró 3 befogófelülettel, HSS-E Ø DC h8 10 mm	113001 10
Rövid fúró 3 befogófelülettel, HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	113001 9,5
Rövid fúró 3 befogófelülettel, HSS-E Ø DC h8 3 mm	113001 3
Rövid fúró 3 befogófelülettel, HSS-E Ø DC h8 5 mm	113001 5
Rövid fúró 3 befogófelülettel, HSS-E Ø DC h8 2 mm	113001 2
Rövid fúró 3 befogófelülettel, HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	113001 5,5
Rövid fúró 3 befogófelülettel, HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	113001 8,5