



Horizontális gyorszorító plusz, vízszintes talppal, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	376615 2
GTIN	4020772017736
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.

Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.

Megerősített kivitel megnövelt tartóerővel.

Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

Két komponensű ergonomikus markolat magas kényelmes használatnál a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Furattávolság e	26 mm
Teljes hossz	224 mm
Tartóerő P2	3000 N
Teljes magasság	51 mm
Tartóerő P1	1600 N

Furat Ø d	5,6 mm
Furattávolság f	19,5-29,5 mm
Nyomócsavar	M6×50 mm
Típus	68300J
Befogási magasság H	28 mm
Termék fajtája	Horizontális gyorszorító