



Horizontális gyorszorító plusz, vízszintes talppal, Típus: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	376615 3
GTIN	4020772008130
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.

Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.

Megerősített kivitel megnövelt tartóerővel.

Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

Két komponensű ergonomikus markolat magas kényelmes használatnál a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Furat Ø d	6,5 mm
Tartóerő P1	2500 N
Furattávolság f	22-31,8 mm
Nyomócsavar	M8×58 mm
Teljes magasság	58 mm

Teljes hossz	242 mm
Furattávolság e	25,7 mm
Tartóerő P2	4000 N
Típus	68300J
Befogási magasság H	33,5 mm
Termék fajtája	Horizontális gyorszorító