



Horizontális gyorszorító plusz, vízszintes talppal, Típus: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	376615 4
GTIN	4020772008147
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.

Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.

Megerősített kivitel megnövelt tartóerővel.

Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

Két komponensű ergonomikus markolat magas kényelmes használatnál a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Teljes magasság	77 mm
Furattávolság e	41 mm
Tartóerő P1	3500 N
Teljes hossz	329 mm
Furattávolság f	29-43 mm

Tartóerő P2	8000 N
Furat Ø d	8,5 mm
Nyomócsavar	M10×76 mm
Típus	68300J
Befogási magasság H	41 mm
Termék fajtája	Horizontális gyorszorító